

Productinformatieboek


Productgroep : 93 auto-onderdelen

Product.nr. : 930063-938750

Herz.Datum : 01-03-2004

Pagina: 1 van 8

Ruitenwisser vervanging Clicksysteem



- **Nieuwe generatie Click systeem.**
- **Het optimale ruitenwisser assortiment, geen verkeerde wisserbladen meer of zoeken naar de juiste maat.**
- **Universeel passend voor zowel voorruit als achterraut.**
- **Wiskwaliteit en levensduur is dezelfde als de hoogkwalitatieve originele merk ruitenwisser bladen.**
- **Temperatuurbestendig van minus 60^c tot 123^c Celsius en UV beschermd.**
- **Gefabriceerd naar ISO 9002 .**

Productinformatieboek

Productgroep : 93 auto-onderdelen
Product.nr. : 930063-938750
Herz.Datum : 01-03-2004

Pagina: 2 van 8

Kwaliteit: De navullingen zijn te vergelijken met de hoogste kwaliteit ruitewissers die zich op de markt bevinden.(SWF,Valeo,Champignon,Bosch).

Rubber:Speciale samenstelling gebaseerd op hoge kwaliteit natuurrubber,welke hoge en lage temperaturen weerstaat.Beschermd tegen UV straling en onder hoge druk gecoat met grafiet voor een lange levensduur en soepele werking .

Metaal clip:Roestvrij staal.Roest niet

Backing:Speciale samenstelling uit polycarbonaat.Werkt in hoge en lage temperaturen zonder scheurvorming.

Waarom een refill ruitewisser gebruiken?

1. Het is de optimale aanvulling op welk ruitewisser programma dan ook.
2. Zelfs het meest uitgebreide programma ruitewissers kan slechts 70% van de markt afdekken.
3. Bij nieuwe automodellen duurt het 2 tot 3 jaar tot de eerste wissers in de aftermarkt opduiken.Ook deze kunnen wij direct leveren.
4. Met twee verschillende refills is elke autowerkplaats afgedekt.Veel auto's hebben drie verschillende wissers.Deze kunnen met één lengte worden afgedekt.Eventuele overlengte kan worden afgesneden.Aanzienlijk lagere voorraadhouding
5. Milieu vriendelijker.Minder afval van dure ruitewisser chassis.
6. Kostengunstiger voor de klant. Daardoor worden de wissers meer vervangen.Dit geeft meer werkplaatsomzet en grotere verkeersveiligheid.Tijdbesparing voor de werkplaats.Geen zoeken naar het juiste type wisser of een extra rit naar de groothandel.
8. Zeer kleine voorraadhouding.Geen magazijn dochters; daar passend op alle wisserchassis.
- 10.Daar enkel de rubbers worden vervangen blijft het originele fabriekschassis behouden.Dit chassis is via windtunneltests op de ruit afgestemd en zal ook bij

Productinformatieboek

Productgroep : 93 auto-onderdelen

Product.nr. : 930063-938750

Herz.Datum : 01-03-2004

Pagina: 3 van 8

hogere snelheden niet van de ruit omhoog komen.

Hoe wordt de navulling bij metaal chassis gemonteerd?

Normaal chassis uit metaal



1. De Oude rubber uit het chassis nemen



De metalen staafjes uit de klemmen trekken,

De oude rubber uit het chassis trekken



Productinformatieboek

Productgroep : 93 auto-onderdelen
Product.nr. : 930063-938750
Herz.Datum : 01-03-2004

Pagina: 4 van 8

- 2. Het sjabloon door de metalen klemmen halen zodat de opening voor de navulling overeenstemt.**



- 3. Zo wordt de navulling aangebracht**



Productinformatieboek

Productgroep : 93 auto-onderdelen
Product.nr. : 930063-938750
Herz.Datum : 01-03-2004

Pagina: 5 van 8

Tot de clip op de navulling in de klem klikt



5. Overmatige lengte afsnijden (1.5cm laten uitsteken)



De montage is klaar

